

HEDI

Avvolgicavo in plastica per F, B, PL e CZ, Modello: 40B



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081127 40B
GTIN	
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo Hedi® sono sinonimo di qualità "made in Germany" e di una lunga durata. I corpi dell'avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L'interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali dell'avvolgicavo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.

· Protezione contro surriscaldamento.

Con coperchi a chiusura automatica. Per l'impiego **continuo** all'aperto. Conforme ai requisiti della norma DGUV I 203-005 (ex BGI 600).

Cavo corazzato Plus in poliuretano.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Descrizione tecnica

Materiale del cavo	Cavo corazzato
Lunghezza cavo	40 m
Struttura del cavo	3G1,5

Grado di protezione IP	IP 44
Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W
Classe del cavo	H07BQ-F
Materiale corpo	plastica
Numero di prese	3
Alimentazione	Alimentazione di rete
Sistema diagnostico disponibile	sì
Tipo di prodotto	Avvolgicavo