

# uvex

## Paio di guanti uvex phynomic C3, Misure guanti da lavoro: 7



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094477 7
GTIN	4048612043486
Classe articolo	04W

### Descrizione

#### Esecuzione:

phynomic C3. Con rivestimento in schiuma di nitrile resistente all'umidità e un'elevata traspirabilità. Idoneo al contatto con alimenti, anallergico.

**uvex phynomic Serie.** Guanto antitaglio particolarmente leggero e flessibile per una buona indossabilità. Ideale

per attività per cui è richiesta un'elevata sensibilità. Standard Öko-Tex® 100 e privo di silicone.

#### Norma:

EN 388; EN 420

#### Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Característica de los guantes: Certificación para la manipulación de alimentos

Glove characteristics: Foodstuffs certified

Glove characteristics: Silicone-free

Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

## Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	7
Serie	uvex phynomic
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
Caratteristiche guanti	Idoneo al contatto con alimenti
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X43B
Materiale supporto	Poliammide, HPPE
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Campo di impiego	Precisione
Colore	turchese
Categoria di protezione antitaglio	B
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio