

# uvex

## Paio di guanti uvex phynomic C3, Misure guanti da lavoro: 10



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094477 10
GTIN	4048612043516
Classe articolo	04W

### Descrizione

#### Esecuzione:

phynomic C3. Con rivestimento in schiuma di nitrile resistente all'umidità e un'elevata traspirabilità. Idoneo al contatto con alimenti, anallergico.

**uvex phynomic Serie.** Guanto antitaglio particolarmente leggero e flessibile per una buona indossabilità. Ideale per attività per cui è richiesta un'elevata sensibilità. Standard Öko-Tex® 100 e privo di silicone.

#### Norma:

EN 388; EN 420

#### Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Característica de los guantes: Certificación para la manipulación de alimentos

Glove characteristics: Foodstuffs certified

Glove characteristics: Silicone-free

Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

## Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	10
Serie	uvex phynomic
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
Caratteristiche guanti	Idoneo al contatto con alimenti
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X43B
Materiale supporto	Poliammide, HPPE
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Campo di impiego	Precisione
Colore	turchese
Categoria di protezione antitaglio	B
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio