

# uvex

## Paio di guanti uvex C300 wet plus, Misure guanti da lavoro: 10



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094485 10
GTIN	4048612022092
Classe articolo	04W

### Descrizione

#### Esecuzione:

**uvex 300 Serie.** Guanto leggero e innovativo con tecnologia Bamboo-TwinFlex®, che assicura una buona protezione antitaglio, un'elevata resistenza all'abrasione e una piacevole sensazione di comfort. La procedura uvex climazione garantisce un'elevata flessibilità e una piacevole temperatura delle mani, senza trascurare la sensibilità tattile. Standard Öko-Tex® 100 e privo di silicone.

C300 wet plus. Con **rivestimento su 3/4** in schiuma di nitrile per lavori con pericoli di taglio medi in ambienti oleosi, grassi o umidi.

#### Norma:

EN 388; EN 420

#### Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Categoria di protezione antitaglio: C

Colore: nero

### Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	10
Serie	uvex C300

Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X42C
Materiale supporto	Poliammide, HPPE, vetro, viscosa di bambù
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Rivestimento a 3/4
Campo di applicazione	Universale
Colore	nero
Peso	76 g
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio