

uvex**Paio di guanti uvex C500 XG, Misure guanti da lavoro: 11**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094555 11
GTIN	4048612040096
Classe articolo	04W

Descrizione

Esecuzione:

C500 XG. Il guanto antitaglio privo di silicone, grazie al **rivestimento** in elastomero ad alte prestazioni, si presta a lavori pesanti in ambienti oleosi, grassi e bagnati. **Buona presa sull'olio** grazie al rivestimento Xtra-Grip.

uvex 500 Serie. Affidabile guanto antitaglio con tecnologia Bamboo TwinFlex® in viscosa di bambù, HPPE e poliammide per un buon comfort e la progressiva regolazione della temperatura.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	11
Serie	uvex C500
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti antitaglio

Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
Materiale supporto	Poliammide, HPPE, vetro, viscosa di bambù
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Rivestimento completo
Campo di applicazione	Heavy Duty
Colore	antracite/lime
Peso	93 g
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio