

**Erdi****Cesoia Ideal per lamiera con impugnatura bicomponente, con taglio a sinistra, Lunghezza complessiva: 230mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	767055 230
GTIN	4010220031964
Classe articolo	73X

**Descrizione****Esecuzione:**

Testa della cesoia in acciaio legato (min. HRC 61). Testa della cesoia compatta con collegamento a vite frontale parzialmente ribassato. Impugnatura bicomponente con inserto morbido antiscivolo. Angolo di apertura dell'impugnatura ridotto per una manipolazione ottimizzata a parità di lunghezza di taglio. Chiavistello centrale per un uso facile senza manovre (sia per destri che per mancini). **Capacità di taglio:** Lamiere fino a 1,8 mm, lamiere V2A fino a 1,2 mm.

**Vantaggi:**

Giunto estremamente robusto con inserto in acciaio sinterizzato per un taglio facile e senza usura. Sforzo minimo grazie all'apertura ridotta della maniglia e doppia trasmissione a leva.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva	230 mm
Lunghezza taglienti	30 mm
Tipo di impiego	con taglio a sinistra
Tipo di prodotto	Cesoia