

**Garant****Lente di misura per riga di precisione, Intervallo di misurazione: 100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	490570 100
GTIN	4045197782540
Classe articolo	41M

**Descrizione****Esecuzione:**

Sistema di lenti aplanatiche. Scala di misura incisa al laser resistente all'abrasione per una lettura senza riflessi. Riga in acciaio inossidabile con lenti di ingrandimento di precisione scorrevole. Ideale per l'uso in officina.

**Accessori speciali:**

Unità d'illuminazione n° articolo 490545.

**Nota:**

2 Lenti di ingrandimento di precisione; riga con intervallo di misurazione 300 mm e 400 su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Ingrandimento (n volte)	10
Altezza di ingombro	48 mm
Suddivisione scala	0,1 mm
Intervallo di misurazione	100 mm
Lunghezza complessiva	150 mm
Taratura	Prezzo su richiesta
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Lente di misura per riga

## Accessori

Unità di illuminazione a LED

490545