



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice QuickRelease 22 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630291
GTIN	4018754261550
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

QuickRelease – Cricchetto, prolunga, snodo cardanico e bussola sono **fissati saldamente**. Un pulsante consente di sganciarli con altrettanta rapidità e facilità.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M2 – M8 e viti a esagono incassato con filettatura M4 – M8.

Materiale:

Acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

chiavi a bussola con bocca esagonale: 13 pz. n. art. 631000 Dim. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Bussole con esagono esterno: 4 pz. n. art. 631700 Dim. 3; 4; 5; 6

Leva a T QR: 1 pz. n. art. 633050 Dim. 116

Impugnatura QR: 1 pz. n. art. 632950 Dim. 150

Prolunga QR: 1 pz. n. art. 632545 Dim. 150

Snodo cardanico QR: 1 pz. n. art. 633550 Dim. 1/4

Cricchetto QR: 1 pz. n. art. 632355 Dim. 1/4

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici

Campo apertura bussola esagonale: 3,5-13 mm

Campo apertura chiave esagonale: 3-6 mm

Descrizione tecnica

Numero pezzi	22
Dim. apertura	metrica
Campo apertura bussola esagonale	3,5-13 mm
Profilo di manovra	Cacciavite esagonale
Profilo di manovra	Chiave a bussola esagonale
Campo apertura chiave esagonale	3-6 mm
Quadro di manovra maschio	1/4 pollici
Lunghezza	227 mm
Larghezza	131 mm
Altezza	57 mm
con QuickRelease	sì
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631000 5,5
Impugnatura a T, 1/4 pollice QuickRelease Lunghezza complessiva 116 mm	633050 116
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631000 11
Cricchetto reversibile con dentatura fine, 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido QuickRelease Modello 1/4	632355 1/4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 12 mm	631000 12
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631000 5
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione lunga Esagono 4 mm	631700 4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631000 10
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm	631000 9

Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione lunga Esagono 3 mm	631700 3
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione lunga Esagono 6 mm	631700 6
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631000 4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 3,5 mm	631000 3,5
Prolunga, 1/4 pollice QuickRelease Lunghezza complessiva 150 mm	632545 150
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 13 mm	631000 13
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631000 6
Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione lunga Esagono 5 mm	631700 5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631000 8
Snodo cardanico da 1/4 pollice QuickRelease Modello 1/4	633550 1/4
Impugnatura, 1/4 pollice QuickRelease Lunghezza complessiva 150 mm	632950 150
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4,5 mm	631000 4,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631000 7