



## Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 13 pezzi, misure in pollici



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630561
GTIN	4018754261604
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Raccordi e utensili di manovra** secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.  
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

#### Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura fino a 3/8 pollice (misure americane).

#### Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

#### Fornitura:

chiavi a bussola con bocca esagonale: 9 pz. n. art. 631100

Dim. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2

Prolunghe: 2 pz. n. art. 632400

Dim. 50; 150

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633500 Dim. 1/4

Cricchetto: 1 pz. n. art. 632000 Dim. 1/4

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

### Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Dimensione apertura	in pollici

Profilo di manovra	Chiave a bussola esagonale
Campo apertura bussola esagonale	3/16-1/2 pollici
Numero pezzi	13
Lunghezza	227 mm
Larghezza	131 mm
Altezza	57 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

---

## Accessori

Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4	633500 1/4
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 mm	632400 150
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 50 mm	632400 50