



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 33 pezzi, misure metriche / in pollici



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630661
GTIN	4018754260645
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M1,6 – M8.

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura fino a 3/8 pollice (misure americane).

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Fornitura:

chiavi a bussola con bocca esagonale: 15 pz. n. art. 631000

Dim. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 10 pz. n. art. 631100

Dim. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 633000 Dim. 116

Impugnatura: 1 pz. n. art. 632800 Dim. 150

Prolunghe: 2 pz. n. art. 632400

Dim. 50; 150

Prolunghe flessibili: 1 pz. n. art. 632500 Dim. 150

Leva con testa snodata: 1 pezzo

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633500 Dim. 1/4

Cricchetto: 1 pz. n. art. 632000 Dim. 1/4

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

Dimensione apertura	metrico / in pollici
Campo apertura bussola esagonale	3,2-14 mm
Numero pezzi	33
Campo apertura bussola esagonale	3/16-9/16 pollici
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Profilo di manovra	Chiavi a bussola esagonale
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Lunghezza	322 mm
Larghezza	135 mm
Altezza	57 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4,5 mm	631000 4,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631000 7
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4	633500 1/4
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631000 6
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 3,5 mm	631000 3,5
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 mm	632400 150
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631000 8
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631000 10
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 13 mm	631000 13
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631000 5,5
Impugnatura a T, 1/4 pollice Lunghezza complessiva mm	633000
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm	631000 9
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 12 mm	631000 12

Impugnatura, 1/4 pollice Lunghezza complessiva mm	632800
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 4 mm	631000 4
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 50 mm	632400 50
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631000 11
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 14 mm	631000 14
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631000 5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 3,2 mm	631000 3,2