




## Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 44 pezzi



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	634411
GTIN	4018754261154
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Raccordi e utensili di manovra** secondo DIN 3122 / 3123; **chiavi a bussola** secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

#### Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M4 – M14, candele da 16 e 20,8 mm e viti a esagono incassato con filettatura M4 – M12.

#### Materiale:

Acciaio al cromo, cromato.

#### Fornitura:

bussole con bocca poligonale: 15 pz. n. art. 637000 Dim. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Chiavi a bussola extralunghe per candele: 2 pz. n. art. 637310 Dim. 16; 20,8

Bussole con esagono esterno: 7 pz. n. art. 637600 Dim. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Chiave combinata: 15 pz. n. art. 613500 Dim. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Impugnatura a T: 1 pz. n. art. 635700

Prolunghe: 2 pezzi n. art. 63 5400 Dimensione 75; 240 mm

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 636200

Cricchetto: 1 pz. n. art. 635000

Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

Altezza: 82 mm

Quadro di manovra maschio: 3/8 pollici

Campo apertura bussola poligonale: 7-22 mm

Campo apertura chiave esagonale: 3-10 mm

## Descrizione tecnica

Dim. apertura	metrica
Campo apertura chiave esagonale	3-10 mm
Campo apertura bussola poligonale	7-22 mm
Quadro di manovra maschio	3/8 pollici
Numero pezzi	44
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Profilo di manovra	Giravite esagonale
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	481 mm
Larghezza	288 mm
Altezza	82 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola