



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 33 pezzi, misure metriche / in pollici



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	634711
GTIN	4018754260430
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M4 – M14, per viti / dadi con filettatura fino a 9/16 pollice (misure americane in pollici).

Materiale:

Acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

bussole con bocca poligonale: 16 pz. n. art. 637000

Dim. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22

Bussole con bocca poligonale: 12 pz. n. art. 637100 Dim. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 635700

Prolungha: 2 pezzi n. art. 63 5400 Dimensione 75; 240 mm

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 636200

Cricchetto: 1 pz. n. art. 635000

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Altezza: 57 mm

Quadro di manovra maschio: 3/8 pollici

Campo apertura bussola poligonale: 7-22 mm

Campo apertura bussola poligonale: 1/4-7/8 pollici

Descrizione tecnica

Campo apertura bussola poligonale	7-22 mm
Campo apertura bussola poligonale	1/4-7/8 pollici
Dim. apertura	metrico / in pollici
Quadro di manovra maschio	3/8 pollici
Numero pezzi	33
Profilo di manovra	Chiave a bussola poligonale
Lunghezza	413 mm
Larghezza	230 mm
Altezza	57 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 18 mm	637000 18
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 3/8 pollici	637100 3/8
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 7/16 pollici	637100 7/16
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 13 mm	637000 13
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 11/32 pollici	637100 11/32
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 9/16 pollici	637100 9/16
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 5/16 pollici	637100 5/16
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 9 mm	637000 9
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 240 mm	635400 240
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 15 mm	637000 15
Snodo cardanico da 3/8 pollici Modello 3/8	636200 3/8
Impugnatura a T, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 165 mm	635700 165
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 20 mm	637000 20
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 7 mm	637000 7

Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	635400 75
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 11 mm	637000 11
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 17 mm	637000 17
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 3/4 pollici	637100 3/4
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 5/8 pollici	637100 5/8
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 19 mm	637000 19
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 16 mm	637000 16
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 12 mm	637000 12
Cricchetto reversibile, 3/8 pollice Modello	635000
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 14 mm	637000 14
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 1/2 pollici	637100 1/2
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 10 mm	637000 10
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 21 mm	637000 21
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 22 mm	637000 22
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 1/4 pollici	637100 1/4
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 11/16 pollici	637100 11/16
Bussola poligonale da 3/8 pollice Apertura 8 mm	637000 8