



Set di chiavi a bussola + chiavi combinate con attacco quadro da 1/2 pollice 47 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	638561
GTIN	4018754261178
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 – M22. Candele da 16 e 20,8 mm.
Viti a esagono incassato con filettatura M5 – M12.

Materiale:

acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 19 pz. n. art. 642200

Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;

21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Chiavi a bussola per candele: 2 pz. n. art. 642450

Dim. 16; 20,8

Bussole con esagono esterno: 7 pz. n. art. 643200

Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12

Impugnatura a T: 1 pz. n. art. 641300 Dim. 300

Prolunghe: 3 pz. n. art. 641000

Dim. 75; 130; 255

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641600 Dim. 1/2
 Cricchetto: 1 pz. n. art. 640100 Dim. 1/2
 Chiave combinata: 13 pz. n. art. 613500
 Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
 Conservazione in: Astuccio di plastica ABS
 Altezza: 82 mm
 Quadro di manovra maschio: 1/2 pollici
 Campo apertura bussola esagonale: 8-34 mm
 Campo apertura chiave esagonale: 4-12 mm

Descrizione tecnica

Campo apertura chiave esagonale	4-12 mm
Numero pezzi	47
Campo apertura bussola esagonale	8-34 mm
Dim. apertura	Metrica
Profilo di manovra	Giraviti esagonale
Profilo di manovra	Chiavi a bussola esagonale
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Quadro di manovra maschio	1/2 pollici
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	481 mm
Larghezza	288 mm
Altezza	82 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola poligonale per candele, 1/2 pollice Apertura 20,8 mm	642450 20,8
Chiave combinata Apertura 17 mm	613500 17
Chiave combinata Apertura 11 mm	613500 11
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 9 mm	642200 9

Chiave combinata Apertura 13 mm	613500 13
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 32 mm	642200 32
Chiave combinata Apertura 16 mm	613500 16
Chiave combinata Apertura 24 mm	613500 24
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 27 mm	642200 27
Bussola poligonale per candele, 1/2 pollice Apertura 16 mm	642450 16
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 30 mm	642200 30
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 34 mm	642200 34
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 12 mm	642200 12
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643200 10
Chiave combinata Apertura 22 mm	613500 22
Chiave combinata Apertura 15 mm	613500 15
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641000 255
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 5 mm	643200 5
Chiave combinata Apertura 12 mm	613500 12
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643200 8
Chiave combinata Apertura 19 mm	613500 19
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 300 mm	641300 300
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 21 mm	642200 21
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 19 mm	642200 19
Chiave combinata Apertura 14 mm	613500 14
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 22 mm	642200 22
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 11 mm	642200 11
Chiave combinata Apertura 10 mm	613500 10
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 15 mm	642200 15
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643200 6
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 16 mm	642200 16
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 4 mm	643200 4

Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 18 mm	642200 18
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 7 mm	643200 7
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 8 mm	642200 8
Chiave combinata Apertura 21 mm	613500 21
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 12 mm	643200 12
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 14 mm	642200 14
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 13 mm	642200 13
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 24 mm	642200 24
Cricchetto reversibile, 1/2 pollice Modello	640100
Chiave combinata Apertura 18 mm	613500 18
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 17 mm	642200 17
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	641000 75
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641000 130
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 10 mm	642200 10
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641600 1/2