



Set di chiavi a bussola, misure in pollici, con attacco quadro da 1/2 pollice 23 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	638711
GTIN	4018754260966
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura fino a 3/4 pollice (misure americane).

Materiale:

acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

Bussole con bocca poligonale: 17 pz. n. art. 642400

Dim. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4

Impugnatura a T: 1 pz. n. art. 641300 Dim. 300

Prolunghe: 3 pz. n. art. 641000 Dim. 50; 130; 255

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641600 Dim. 1/2

Cricchetto: 1 pz. n. art. 640100 Dim. 1/2

Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

Altezza: 64 mm

Quadro di manovra femmina: 1/2 pollici

Campo apertura bussola poligonale: 3/8-1.1/4 pollici

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Dimensione apertura	in pollici
Campo apertura bussola poligonale	3/8-1.1/4 pollici
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Numero pezzi	23
Lunghezza	454 mm
Larghezza	253 mm
Altezza	64 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 11/16 pollici	642400 11/16
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 1.1/8 pollici	642400 1.1/8
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641000 255
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 1.3/16 pollici	642400 1.3/16
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 5/8 pollici	642400 5/8
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 15/16 pollici	642400 15/16
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641000 130
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 3/4 pollici	642400 3/4
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 7/16 pollici	642400 7/16
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 1.1/4 pollici	642400 1.1/4
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 9/16 pollici	642400 9/16
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 1.1/16 pollici	642400 1.1/16
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 300 mm	641300 300
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 13/16 pollici	642400 13/16
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 25/32 pollici	642400 25/32
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 50 mm	641000 50

Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 1 pollici	642400 1
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 1/2 pollici	642400 1/2
Cricchetto reversibile, 1/2 pollice Modello	640100
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 3/8 pollici	642400 3/8
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 19/32 pollici	642400 19/32
Bussola poligonale, 1/2 pollice Apertura 7/8 pollici	642400 7/8
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641600 1/2