



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 39 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	639261
GTIN	4018754261192
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 – M20, poligono esterno Torx® con filettatura M6 – M20. Viti a esagono incassato con filettatura M6 – M18, poligono interno Torx® con filettatura M4 – M14.

Materiale:

acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 12 pz. n. art. 642200 Dim. 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Bussole con poligono interno Torx®: 7 pz. n. art. 642700 Dim. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Bussole con esagono esterno: 6 pz. n. art. 643200 Dim. 5; 6; 8; 10; 12; 14

Bussole con poligono esterno Torx®: 9 pz. n. art. 643650 Dim. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Impugnatura a T: 1 pz. n. art. 641300 Dim. 300

Prolunghe: 2 pz. n. art. 641000 Dim. 130; 255

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641600 Dim. 1/2

Cricchetto: 1 pz. n. art. 640100 Dim. 1/2

Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

Dimensione apertura	Metrica
Numero pezzi	39
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Chiavi a bussola per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Giraviti esagonale
Profilo di manovra	Chiavi a bussola esagonale
Campo apertura chiave esagonale	5-14 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale	8-30 mm
Lunghezza	481 mm
Larghezza	288 mm
Altezza	82 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola con poligono interno, 1/2 pollice per Torx® Impronta Torx® E12	642700 E12
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 30 mm	642200 30
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 5 mm	643200 5
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 16 mm	642200 16
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641000 130
Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice Impronta Torx® TX55	643650 TX55
Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice Impronta Torx® TX30	643650 TX30
Bussola con poligono interno, 1/2 pollice per Torx® Impronta Torx® E18	642700 E18
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 27 mm	642200 27

Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice Impronta Torx® TX27	643650 TX27
Bussola con poligono interno, 1/2 pollice per Torx® Impronta Torx® E10	642700 E10
Bussola con poligono interno, 1/2 pollice per Torx® Impronta Torx® E20	642700 E20
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641000 255
Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice Impronta Torx® TX20	643650 TX20
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 13 mm	642200 13
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 10 mm	642200 10
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643200 8
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 8 mm	642200 8
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641600 1/2
Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice Impronta Torx® TX45	643650 TX45
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 300 mm	641300 300
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 19 mm	642200 19
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 12 mm	643200 12
Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice Impronta Torx® TX25	643650 TX25
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 18 mm	642200 18
Bussola con poligono interno, 1/2 pollice per Torx® Impronta Torx® E24	642700 E24
Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice Impronta Torx® TX50	643650 TX50
Bussola con poligono interno, 1/2 pollice per Torx® Impronta Torx® E14	642700 E14
Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice Impronta Torx® TX40	643650 TX40
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643200 6
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 22 mm	642200 22

Bussola con poligono interno, 1/2 pollice per Torx® Impronta Torx® E16	642700 E16
Bussole per viti con impronta Torx®, 1/2 pollice Impronta Torx® TX60	643650 TX60
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643200 10
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 17 mm	642200 17
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 21 mm	642200 21
Bussola esagonale da 1/2 pollice Apertura 24 mm	642200 24
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 14 mm	643200 14