



## Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 15 pezzi, Modello: 6



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	633816 6
GTIN	4018754260713
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Raccordi e utensili di manovra** secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**. Con bussole esagonali n. art. 637200.

#### Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 – M12.

#### Materiale:

Acciaio al cromo, cromato.

#### Fornitura:

bussole: 11 pz. Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Prolunghe: 2 pezzi n. art. 63 5400 Dimensione 75; 240 mm

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 636200

Cricchetto: 1 pz. n. art. 635000

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

### Descrizione tecnica

Campo apertura bussola esagonale	8-19 mm
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Profilo di manovra	Chiave a bussola esagonale
Numero pezzi	15
Dimensione apertura	metrica
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS

Lunghezza	322 mm
Larghezza	134 mm
Altezza	57 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

---

## Accessori

Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 240 mm	635400 240
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	635400 75
Snodo cardanico da 3/8 pollici Modello 3/8	636200 3/8