



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 19 pezzi, Modello: 12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	633916 12
GTIN	4018754260751
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**. Con bussole poligonali n. art. 637000.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 – M14.

Materiale:

Acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

bussole: 14 pz. Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Impugnatura a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 635700

Prolunghe: 2 pz. n. art. 63 5400 Dim. 75; 240 mm

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 636200

Cricchetto: 1 pz. n. art. 635000

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Campo apertura bussola poligonale	8-22 mm
Dimensione apertura	metrica
Profilo di manovra	Chiave a bussola poligonale
Numero pezzi	19

Lunghezza	322 mm
Larghezza	134 mm
Altezza	57 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 240 mm	635400 240
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	635400 75
Impugnatura a T, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 165 mm	635700 165
Cricchetto a innesto con impugnatura corta, 1/4 pollice	632600