




Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 24 pezzi, Modello: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	634316 6
GTIN	4018754260454
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; **chiavi a bussola** secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120. Con bussole a bocca esagonale n. art. 637200

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 – M12, candele e viti a esagono incassato con filettatura M4 – M12.

Materiale:

Acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

chiavi a bussola con bocca poligonale o esagonale: 11 pz. Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Chiavi a bussola per candele: 1 pz. n. art. 637310 Dim. 16

Bussole con esagono esterno: 7 pz. n. art. 637600 Dim. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Impugnatura a T: 1 pz. n. art. 635700

Prolunghe: 2 pz. n. art. 63 5400 Dim. 75; 240

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 636200

Cricchetto: 1 pz. n. art. 635000

Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Chiavi a bussola esagonale
Profilo di manovra	Giravite esagonale

Dimensione apertura	metrica
Numero pezzi	24
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Campo apertura chiave esagonale	3-10 mm
Campo apertura bussola esagonale	8-19 mm
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	413 mm
Larghezza	230 mm
Altezza	57 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 3 mm	637600 3
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 7 mm	637600 7
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 6 mm	637600 6
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 8 mm	637600 8
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 4 mm	637600 4
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	635400 75
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 10 mm	637600 10
Impugnatura a T, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 165 mm	635700 165
Bussola esagonale, 3/8 pollice Esagono 5 mm	637600 5
Prolunga, 3/8 pollice Lunghezza complessiva 240 mm	635400 240
Bussola per candele, 3/8 pollice Apertura 16 mm	637310 16
Snodo cardanico da 3/8 pollici Modello 3/8	636200 3/8