



## Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 22 pezzi, Modello: 12



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	637816 12
GTIN	4018754260898
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Raccordi e utensili di manovra** secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.  
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**. Con bussole a bocca poligonale n. art. 642100.

#### Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 – M22.

#### Materiale:

acciaio al cromo, cromato.

#### Fornitura:

Bussole: 16 pz. Dim. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Impugnatura a T: 1 pz. 641300

Prolunghe: 3 pz. n. art. 641000 Dim. 75; 130; 255

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641600

Cricchetto: 1 pz. n. art. 640100

Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

### Descrizione tecnica

Campo apertura bussola poligonale	10-32 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Dimensione apertura	Metrica
Numero pezzi	22

Profilo di manovra	Chiave a bussola poligonale
Imballaggio	Astuccio di plastica ABS
Lunghezza	454 mm
Larghezza	253 mm
Altezza	64 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

## Accessori

Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641000 130
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641600 1/2
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641000 255
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 300 mm	641300 300
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	641000 75