




Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 31 pezzi, Modello: 12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	638016 12
GTIN	4018754260881
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**. Con bussole a bocca poligonale n. art. 642100.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M6 – M22 e viti a esagono incassato con filettatura M5 – M18.

Materiale:

acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

Bussole: 17 pz. Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Bussole con esagono esterno: 8 pz. n. art. 643200 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Impugnatura a T: 1 pz. n. art. 641300 Dim. 300

Prolunghe: 3 pz. n. art. 641000 75; 130; 255

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641600 Dim. 1/2

Cricchetto: 1 pz. n. art. 640100 Dim. 1/2

Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Giraviti esagonale
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca poligonale
Campo apertura chiave esagonale	4-14 mm

Dimensione apertura	Metrica
Campo apertura bussola poligonale	8-32 mm
Numero pezzi	31
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Lunghezza	454 mm
Larghezza	253 mm
Altezza	64 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 6 mm	643200 6
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 10 mm	643200 10
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 7 mm	643200 7
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 4 mm	643200 4
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 75 mm	641000 75
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 8 mm	643200 8
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 12 mm	643200 12
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 255 mm	641000 255
Impugnatura a T, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 300 mm	641300 300
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 14 mm	643200 14
Snodo cardanico da 1/2 pollici Modello 1/2	641600 1/2
Bussola esagonale, 1/2 pollice Esagono 5 mm	643200 5
Prolunga, 1/2 pollice Lunghezza complessiva 130 mm	641000 130