

**Lampada a LED, 230 V, Potenza assorbita: 26W****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 081265 26 |
| GTIN | 5708997354407 |
| Classe articolo | 08C |

Descrizione**Esecuzione:**

Robuste lampade a LED con alloggiamento in alluminio resistente agli urti e bordo di protezione in gomma.

- **Luce diffusa, quasi priva di ombre, antiriflesso e con ridotto sviluppo di calore.**
- **Elevata potenza luminosa, basso consumo energetico e lunga durata.**
- **Omologata per l'impiego all'aperto e in locali umidi.**

Lampade da lavoro NOVA con maniglia di trasporto integrata. LED COB a elevate prestazioni con 5 livelli di dimmerazione, orientabile.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|---------------|
| Potenza assorbita | 29 W |
| Corrente di illuminazione | 400 - 4000 lm |
| Grado di protezione IP | IP 67 |
| Luce colorata | 6000 K |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Peso | 2380 g |
| Alimentazione | Alimentazione di rete |
| Tensione nominale | 100 - 240 V |
| Larghezza complessiva | 88 mm |
| Lunghezza complessiva | 235 mm |
| Altezza complessiva | 233 mm |
| Lunghezza cavo di collegamento. | 5 m |
| Zona ATEX | Nessuna |
| Denominazione originale prodotto | NOVA 4K |
| Attributo del nome del prodotto | 230 V |
| Tipo di prodotto | Lampade |