

**Lampada a LED, 230 V, Potenza assorbita: 42W****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	081265 42
GTIN	5708997354421
Classe articolo	08C

Descrizione**Esecuzione:**

Robuste lampade a LED con alloggiamento in alluminio resistente agli urti e bordo di protezione in gomma.

- **Luce diffusa, quasi priva di ombre, antiriflesso e con ridotto sviluppo di calore.**
- **Elevata potenza luminosa, basso consumo energetico e lunga durata.**
- **Omologata per l'impiego all'aperto e in locali umidi.**

Lampade da lavoro NOVA con maniglia di trasporto integrata. LED COB a elevate prestazioni con 5 livelli di dimmerazione, orientabile.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Descrizione tecnica

Peso	2660 g
Potenza assorbita	42 W
Luce colorata	6000 K
Grado di protezione IP	IP 67

Corrente di illuminazione	600 - 6000 lm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tensione nominale	100 - 240 V
Lunghezza complessiva	267 mm
Larghezza complessiva	87 mm
Altezza complessiva	262 mm
Lunghezza cavo di collegamento.	5 m
Zona ATEX	Nessuna
Denominazione originale prodotto	NOVA 6K
Attributo del nome del prodotto	230 V
Tipo di prodotto	Lampade