



Lampada da lavoro a batterie con LED, Modello: 26



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081254 26
GTIN	5708997354414
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

Robuste lampade a LED con alloggiamento in alluminio resistente agli urti e bordo di protezione in gomma.

- **Luce diffusa, quasi priva di ombre, antiriflesso e con ridotto sviluppo di calore.**
- **Elevata potenza luminosa, basso consumo energetico e lunga durata.**
- **Omologata per l'impiego all'aperto e in locali umidi.**

Lampade da lavoro NOVA con maniglia di trasporto integrata. LED COB a elevate prestazioni con 5 livelli di dimmerazione, orientabile. Utilizzabile sia come lampada portatile a batteria che con cavo di rete grazie al sistema doppio. Indicatore dello stato di carica, indicatore della durata residua, regolazione della luminosità su 5 livelli.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso caricabatterie.

Descrizione tecnica

Corrente di illuminazione	400 - 4000 lm
---------------------------	---------------

Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Durata	1 - 14 h
Zona ATEX	Nessuna
Temperatura cromatica	6000 K
Tensione batteria	11,1 V
Tipo di batteria	Ioni di litio
Capacità batteria	4,4 Ah
Numero di batterie contenute	1
Lunghezza complessiva	235 mm
Altezza complessiva	233 mm
Larghezza complessiva	88 mm
Valore CRI	80
Peso	1780 g
Potenza assorbita	29 W
Denominazione originale prodotto	NOVA 3K C+R
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro

Accessori

Batteria agli ioni di litio Capacità batteria 4400 mAh	081431 4400
--	-------------