



Lampada da lavoro a batterie con LED, Modello: 42



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081254 42
GTIN	5708997354438
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

Robuste lampade a LED con alloggiamento in alluminio resistente agli urti e bordo di protezione in gomma.

- **Luce diffusa, quasi priva di ombre, antiriflesso e con ridotto sviluppo di calore.**
- **Elevata potenza luminosa, basso consumo energetico e lunga durata.**
- **Omologata per l'impiego all'aperto e in locali umidi.**

Lampade da lavoro NOVA con maniglia di trasporto integrata. LED COB a elevate prestazioni con 5 livelli di dimmerazione, orientabile. Utilizzabile sia come lampada portatile a batteria che con cavo di rete grazie al sistema doppio. Indicatore dello stato di carica, indicatore della durata residua, regolazione della luminosità su 5 livelli.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso caricabatterie.

Descrizione tecnica

Capacità batteria	5,2 Ah
-------------------	--------

Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 67
Tensione batteria	11,1 V
Tipo di batteria	Ioni di litio
Corrente di illuminazione	600 - 6000 lm
Zona ATEX	Nessuna
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Durata	1 - 12 h
Larghezza complessiva	92 mm
Lunghezza complessiva	275 mm
Altezza complessiva	275 mm
Valore CRI	80
Peso	2600 g
Potenza assorbita	42 W
Denominazione originale prodotto	NOVA 5K 42W
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro