



Set di bit 10 pezzi, acciaio legato "Stainless"



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675681
GTIN	4013288111852
Classe articolo	63H

Descrizione

Contenuto:

Bit assortiti C 6,3 (1/4 pollici); 1 raccordo.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675490 1 pz. Dim. 2/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: n. art. 675492 1 pz. Dim. 1/25; 2 pz. Dim. 2/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: n. art. 675496 cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Raccordo "Rapidaptor Stainless": 1 pz. n. art. 675020 Dim. 6,35

Descrizione tecnica

Codolo esagonale per bit	C 6,3
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips

Materiale	Acciaio legato, INOX
Numero pezzi	10
Tipo di prodotto	Utensile bit

Accessori

Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3acciaio legato "Stainless" Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675492 2/25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3acciaio legato "Stainless" Impronta Torx® TX30	675496 TX30
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3acciaio legato "Stainless" Impronta Torx® TX25	675496 TX25
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3acciaio legato "Stainless" Impronta Torx® TX10	675496 TX10
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3acciaio legato "Stainless" Impronta Torx® TX20	675496 TX20
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3acciaio legato "Stainless" Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675492 1/25
Raccordo con magnete / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3S	675020 6,3S
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3acciaio legato "Stainless" Impronta Torx® TX15	675496 TX15
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3acciaio legato "Stainless" Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675490 2/25