



## Set di bit 10 pezzi, con zona di torsione, Modello: KPS



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675701 KPS
GTIN	4013288095695
Classe articolo	63H

### Descrizione

#### Contenuto:

Bit assortiti C 6,3 (1/4 pollici); 1 raccordo.

#### Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675200 cad. 1 pz. Dim. 1/25; 2/25; 3/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: n. art. 675220 cad. 1 pz. Dim. 1/25; 2/25; 3/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: cad. 1 pz. Dim. 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Raccordo „Rapidaptor“: 1 pz. n. art. 675020 Dim. 6,3K

### Descrizione tecnica

Codolo esagonale per bit	C 6,3
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio

Denominazione originale prodotto	Bit-Check 10 Universal 3
Numero pezzi	10
Tipo di prodotto	Utensile bit

## Accessori

Raccordo con magnete / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3K	675020 6,3K
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675220 1/25
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675220 2/25
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm	675220 3/25
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm	675200 1/25
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm	675200 3/25
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675200 2/25