



Set di bit, acciaio legato "Stainless" 30 pezzi



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	675796
GTIN	4013288115126
Classe articolo	63H

Descrizione

Contenuto:

Bit assortiti C 6,3 (1/4 pollici); 1 raccordo.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675490 1 pz. Dim. 1/25; 3 pz. Dim. 2/25; 1 pz. Dim. 3/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: n. art. 675492 2 pz. Dim. 1/25; 3 pz. Dim. 2/25; 1 pz. Dim. 3/25

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato: n. art. 675494 cad. 1 pz. Dim. 2,5; 3; 4; 5; 5,5

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: n. art. 675496 2 pz. Dim. TX10; 2 pz. Dim. TX15; 3 pz. Dim. TX20; 3 pz. Dim. TX25; 2 pz. Dim. TX30; 1 pz. Dim. TX40

Raccordo "Rapidaptor Stainless": 1 pz. n. art. 675020 Dim. 6,35

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®

Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Denominazione originale prodotto	Bit-Check 30 Stainless 1
Bit lunghezza	25 mm
Materiale	Acciaio legato, INOX
Numero pezzi	30
Codificazione cromatica	sì
Tipo di prodotto	Utensile bit

Accessori

Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3acciaio legato "Stainless" Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm	675492 3/25
Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3acciaio legato "Stainless" Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675492 2/25
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3acciaio legato "Stainless" Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 3/25 mm	675490 3/25
Raccordo con magnete / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3S	675020 6,3S
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3impronta Hex-Plus acciaio legato "Stainless" Esagono 3 mm	675494 3
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3acciaio legato "Stainless" Impronta Torx® TX10	675496 TX10
Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3acciaio legato "Stainless" Impronta Torx® TX25	675496 TX25
Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3impronta Hex-Plus acciaio legato "Stainless" Esagono 4 mm	675494 4
Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3acciaio legato "Stainless" Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 2/25 mm	675490 2/25
	675494 5

Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus acciaio legato "Stainless" Esagono 5 mm

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 acciaio legato "Stainless"
Impronta Torx® TX15

675496 TX15

Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 acciaio legato "Stainless"
Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm

675492 1/25

Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3 acciaio legato "Stainless"
Dim. dell'impronta a croce / Lunghezza complessiva 1/25 mm

675490 1/25

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 acciaio legato "Stainless"
Impronta Torx® TX40

675496 TX40

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 acciaio legato "Stainless"
Impronta Torx® TX30

675496 TX30

Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus acciaio legato "Stainless" Esagono 2,5 mm

675494 2,5

Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3 acciaio legato "Stainless"
Impronta Torx® TX20

675496 TX20