

3M**Nastro di tela abrasiva (A) DF-BL, 13×610 mm, Confronto granulometrico: 100**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	558478 100
GTIN	4046719327607
Classe articolo	53M

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasiva flessibile e resistente agli strappi con elevata **stabilità dei bordi**.

Uso:

Per eseguire lavori di sbavatura, opacizzazione e finitura. La **base di tessuto poco elastico** è particolarmente adatta a sopportare sollecitazioni molto forti sulle rettificatrici ad aria compressa.

Descrizione tecnica

Colore	marrone
Confronto granulometrico	100
Esecuzione	A coarse
Grado di finezza	grosso
Serie	DF-BL
Sigla materiale abrasivo	A

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva	13 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva	610 mm
Attributo del nome del prodotto	13×610 mm
Tipo di prodotto	Nastro di tela abrasiva in tessuto

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo	20-25 m/s	
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	20 m/s	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	20 m/s	P
Acciaio < 55 HRC	idoneo	20 m/s	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	20 m/s	H
Acciaio < 67 HRC	idoneo	20 m/s	H
INOX	idoneo	20 m/s	
Ti	idoneo	20 m/s	
GG(G)	idoneo	20 m/s	K
CuZn	idoneo	20 m/s	N
Alluminio, CFRP	idoneo	20 m/s	
Legno	idoneo	20 m/s	
Vernice	idoneo	20 m/s	
Uni	idoneo	20 m/s	
a secco	idoneo		