

Koken**Bussola IMPACT esagonale, 1/2 pollici, Esagono: 10mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 651301 10 |
| GTIN | 4991644362172 |
| Classe articolo | 63R |

Descrizione**Esecuzione:**

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.

Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l'anello in gomma adatti.

Esagono esterno in acciaio speciale altamente legato.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Nota:

Portalambe Impact per punte singole da 7/16 pollici, completo di portalambe. Per lame di ricambio vedi n. art. 651321.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Lunghezza | 52 mm |
| Ø Lato azionamento | 25 mm |
| Esagono | 10 mm |
| Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici |
| Profilo di manovra | Chiavi maschio esagonali |
| Per impiego su macchine | sì |
| Tipo di prodotto | Bussola |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Anello di gomma per bussole da 1/2 pollici Ø 25 mm | 651800 25 |
| Set di spine a molla 10 pezzi, per bussole da 1/2 pollici incluso estrattore Modello 3 | 651790 3 |
| Spina di acciaio per bussole da 1/2 pollici Ø×Lunghezza 3X20 mm | 651900 3X20 |
| Lama Impact Esagono 10 mm | 651321 10 |