

## HEDI

Linea di prolunga 3x accoppiamento per F, B, PL, CZ, 250 V, Modello: 15N



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081186 15N
GTIN	4003644000104
Classe articolo	08B

### Descrizione

**Esecuzione:**

Con prese per i **paesi F, B, PL e CZ**.

**Omologato per l'impiego all'aperto e in locali umidi (IP44)**. Resistente a olio, benzina e raggi ultravioletti.

Con 3 raccordi. **Cavo di gomma in neoprene** con spina e raccordo femmina in gomma con protezione contro gli spruzzi d'acqua.

**Funzione:**

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing > 1$  mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

### Descrizione tecnica

Antiurto e antispruzzo	Categoria 2 (K2) secondo la BGI
Struttura del cavo	3G1,5
Materiale del cavo	Neoprene
Classe del cavo	H07RN-F
Lunghezza cavo	15 m
Grado di protezione IP	IP 44
Alimentazione	Alimentazione di rete

Ingresso per tipo di connettore	E
Attributo del nome del prodotto	250 V
Tensione di rete	250 V
Tipo di prodotto	Prolunga

---

## Accessori

Sistema sospeso per cavi CableFix Modello S	081191 S
Sistema sospeso per cavi CableFix Modello L	081191 L
Sistema sospeso per cavi CableFix Modello XL	081191 XL