



Giravite dinamometrico con scala, Coppia max.: 60cNm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	659939 60
GTIN	4560138455005
Classe articolo	66F

Descrizione

Esecuzione:

Giravite dinamometrico con sistema di protezione da coppie troppo elevate, adatto a diversi usi, dalla produzione in serie agli interventi di manutenzione. Dotato di un meccanismo di bloccaggio che impedisce alla coppia di regolarsi durante l'utilizzo. La forma a esagono del sistema di bloccaggio fa sì che non si avvolga. Regolazione con scala micrometrica. Impugnatura leggermente profilata.

Funzione:

Raggiunto il valore di coppia impostato, il giravite rilascia un "segnale" sonoro e tattile ed è subito pronto all'uso. In caso di serraggio antiorario, il meccanismo di rilascio è bloccato.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Coppia massima	60 cNm
Ø	20 mm
Display	analogico
Divisione della scala, 1 tacca =	0,5 cNm
Precisione di misura della coppia	±3 %
Attacchi per bit	F 6,3

Campo di coppia	10 - 60 cNm
Campo di coppia	0,1 - 0,6 Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Feedback	"attivazione"
Lunghezza complessiva L	110 mm
Tipo di collegamento	Attacco per bit 1/4 pollice
Peso	80 g
Principio di rilascio	Frizione meccanica
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Risoluzione	Nm
Metodo di misura	Coppia
Taratura	O1
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	ottico
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Metrologia	meccanico
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici

Servizi

Rapporto di taratura Giraviti dinamometrico Coppia
massima 0,04-20 Nm

020200 0,04-20