



Micrometro per interni XT, Intervallo di misurazione: 2-2,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428500 2-2,5
GTIN	2050001893048
Classe articolo	46B

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri XT per interni a 3 punte. Stelo temprato e rettificato. Tamburo graduato con graduazione nera, elementi di lettura in esecuzione cromata opaca. Frizione sensibile per garantire una forza di misura costante. Tutti gli strumenti sono dotati di un numero di identificazione individuale e di certificato di collaudo. „Micro“, esecuzione con risoluzione migliorata di 2 µm.

Uso:

Fori ciechi e passanti, spallamenti di centraggio.

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030, prolunga n. art. 428510.

Ricambi:

Testine di misura n. art. 428605.

Attenzione:

Micrometro per interni XT a **2 punte**.

Descrizione tecnica

Lettura	0,002 mm
Dimensione a	0 mm
Profondità di misura standard	9 mm
Limite di errore	0,004 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm

Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200
Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 20 mm	022500 20