

## Spina di riscontro singola inossidabile Classe di tolleranza 1, Modello: 2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	483914 2
GTIN	2050001862372
Classe articolo	48A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Spina di riscontro in materiale inossidabile e resistente agli acidi, temprato (58-62 HRC) e rinvenuto. Superficie rettificata e lappata. A partire da  $\varnothing$  1,50 superficie laterale marcata con la misura; a partire da  $\varnothing$  3,00 lato anteriore marcato con la misura. A partire da  $\varnothing$  1,00 un lato con smusso.

#### Nota:

Al momento dell'ordine **indicare anche il  $\varnothing$  desiderato**, per es. n. art. 483914 Dim. 5 **10,08**.

### Descrizione tecnica

Passo	0,01 mm
Lunghezza spina di riscontro	70 mm
Dimensione nominale	1 - 2,99 mm
Taratura	L5
Norma	DIN 2269
Tipo di prodotto	Spina di riscontro

### Servizi

Rapporto di taratura Spina di riscontro $\varnothing$ Massimo 20	028240 20
Certificato DAkkS Spina di riscontro $\varnothing$ Massimo 20	028260 20

