

**Giacca corta Industria, blu marino / blu pervinca, Taglia unisex: S****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	091411 S
GTIN	7330509357132
Classe articolo	04T

Descrizione**Esecuzione:**

Collezione industriale con molteplici funzioni in **materiale resistente all'usura**. Progettata per resistere ai carichi pesanti durante il lavoro quotidiano. Adatta al lavaggio industriale secondo la norma **EN ISO 15797**. Tutti gli articoli sono provvisti di una tasca portatessere rimovibile.

Giacca corta con due taschine anteriori e interne, di cui una con tasca portacellulare.

Descrizione:

- **Pieghe sul retro per un comfort ottimale.**
- **Tasche pettorali con patella, di cui una richiudibile.**
- **Chiusura lampo nascosta a una via in plastica.**
- **Polsino della manica regolabile.**

Nota:

Giacca corta in combinazione di colore **nero / grigio** al n. art. 091412.

Disponibile su richiesta in altri colori.

La tabella delle taglie con il prospetto delle grandezze delle confezioni internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.

Composizione del tessuto: 35% cotone

Composizione del tessuto: 65% poliestere

Grammatura del materiale/spessore del tessuto: 240 g/m²

Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100

Lavaggio: Colorati 70 °C

Descrizione tecnica

Taglia unisex	S
Denominazione originale prodotto	Industria
Serie	Industrie
Servizio speciale	Personalizzazione dell'abbigliamento
Genere	Unisex
Composizione del tessuto	35% cotone
Composizione del tessuto	65% poliestere
Grammatura del materiale/spessore del tessuto	240 g/m ²
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio	Colorati 70 °C
Candeggiare	non candeggiare
Pulizia chimica	Pulizia con percloroetilene
Asciugatura	asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette	caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C
Colore	blu marino / blu pervinca
Tipo di prodotto	Giacca da lavoro