



Chiave a compasso con aste regolabili diritta, acciaio legato, Ø Nominale perno: 4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	628620 4
GTIN	4020772050528
Classe articolo	63Q

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio legato, inossidabile, con perni fissi.

Uso:

Per dadi a galletto.

Nota:

Ø perno = Ø nominale perno – 0,1 mm. Campo di tolleranza h12.

Descrizione tecnica

Distanza dei settori regolabile a	11 - 60 mm
Ø Nominale perno	4 mm
Modello	758
Denominazione originale prodotto	758NI
Lunghezza L	160 mm
Materiale	Acciaio legato, INOX
Curvate	no
Diritte	sì
Regolabile in ampiezza	sì
Tipo di prodotto	Chiavi per ghiera

