



Chiave a compasso con settori variabili curvata, Ø Massimo / Ø Nominale perno: 125/6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	628810 125/6
GTIN	4020772051105
Classe articolo	63Q

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale, profilato, brunito.

Curvata, con perni intercambiabili.

Uso:

Per dadi a galletto.

Nota:

Ø Perno = Ø Nominale perno – 0,1 mm; campo di tolleranza h12.

Descrizione tecnica

Ø Nominale perno	6 mm
Ø Massimo	125 mm
Lunghezza complessiva	290 mm
Distanza dei settori regolabile a	80 - 125 mm
Modello	764C
Filettatura del perno	M6
Denominazione originale prodotto	764CC
Tipo di prodotto	Chiavi per ghiera

Accessori

Scatole di ordinamento da 20 pezzi, con perni fusi e dadi

628850