



## Salopette Industria, nero / grigio, Taglia DE: 48



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	091432 48
GTIN	7330509387009
Classe articolo	04T

### Descrizione

#### Esecuzione:

Collezione industriale con molteplici funzioni in **materiale resistente all'usura**. Progettata per resistere ai carichi duri durante il lavoro quotidiano. Adatta al lavaggio industriale secondo la norma **EN ISO 15797**. Tutti gli articoli sono provvisti di una tasca portatessere rimovibile.

- **Tasca posteriore con pateletta.**
- **Tasca sulla gamba con tasca portacellulare e portatessere, nonché ulteriori scomparti per le penne.**
- **Tasca laterale e tasca portametro.**

**Salopette** con vita e bretelle regolabili munite di elastico.

- **Tasca pettorale con pateletta e colori a contrasto e tasca portapenne.**
- **Tasca interna con chiusura lampo.**
- **Fibbia non metallica.**
- **Portamartello sul fianco.**

#### Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

**Salopette** in combinazione di colori **blu marino / blu pervinca** al n. art. 091431.

Disponibile su richiesta in altri colori.

Per la tabella delle misure con specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la nostra panoramica.

Composizione del tessuto: 35% cotone  
 Composizione del tessuto: 65% poliestere  
 Grammatura del materiale/spessore del tessuto: 240 g/m<sup>2</sup>  
 Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100  
 Lavaggio: Colorati 70 °C

## Descrizione tecnica

Dimensione FR	42
Dimensione US	M
Dimensione UK	M
Taglia DE	48
Dim. IT	C48
Serie	Industrie
Servizio speciale	Personalizzazione dell'abbigliamento
Dimensioni NL	C48
Dimensioni ES	C48
Dimensioni SE	D100
Genere	da uomo
Composizione del tessuto	35% cotone
Composizione del tessuto	65% poliestere
Grammatura del materiale/spessore del tessuto	240 g/m <sup>2</sup>
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio	Colorati 70 °C
Candeggiare	non candeggiare
Pulizia chimica	Pulizia con percloroetilene
Asciugatura	asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette	caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C
Colore	nero / grigio
Tipo di prodotto	Salopette

