



Chiave a compasso con settori variabili per chiavi dinamometriche, Ø Massimo / Ø Nominale perno: 40/4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	628820 40/4
GTIN	4020772050146
Classe articolo	63Q

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale, profilato, brunito.

Con quadro di manovra maschio per l'impiego con chiave dinamometrica. Con perni intercambiabili.

Uso:

Per dadi a galletto.

Nota:

Ø Perno = Ø Nominale perno – 0,1 mm; campo di tolleranza h12.

Descrizione tecnica

Distanza dei settori regolabile a	18 - 40 mm
Lunghezza complessiva	120 mm
Ø Massimo	40 mm
Ø Nominale perno	4 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Modello	764C
Filettatura del perno	M4
Denominazione originale prodotto	764Md
Tipo di prodotto	Chiavi per ghiera

