



## Chiave a compasso con settori variabili per chiavi dinamometriche, Ø Massimo / Ø Nominale perno: 125/6mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	628820 125/6
GTIN	4020772050184
Classe articolo	63Q

### Descrizione

**Esecuzione:**

Acciaio speciale, profilato, brunito.

Con quadro di manovra maschio per l'impiego con chiave dinamometrica. Con perni intercambiabili.

**Uso:**

Per dadi a galletto.

**Nota:**

Ø Perno = Ø Nominale perno – 0,1 mm; campo di tolleranza h12.

### Descrizione tecnica

Ø Massimo	125 mm
Distanza dei settori regolabile a	80 - 125 mm
Lunghezza complessiva	250 mm
Ø Nominale perno	6 mm
Quadro di manovra femmina	3/4 pollici
Modello	764C
Filettatura del perno	M6
Denominazione originale prodotto	764Md
Tipo di prodotto	Chiavi per ghiera

---

## Accessori

Scatole di ordinamento da 20 pezzi, con perni fusi e dadi

628850