



Tuta Industria, nero / grigio, Taglia DE: 46



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	091442 46
GTIN	7330509360606
Classe articolo	04T

Descrizione

Esecuzione:

Collezione industriale con molteplici funzioni in **materiale resistente all'usura**. Progettata per resistere ai carichi duri durante il lavoro quotidiano. Adatta al lavaggio industriale secondo la norma **EN ISO 15797**. Tutti gli articoli sono provvisti di una tasca portatessere rimovibile.

- **Pieghe sul retro per un comfort ottimale.**
- **Tasche pettorali con pateletta, di cui una richiudibile.**
- **Chiusura lampo nascosta a una via in plastica.**
- **Polsino della manica regolabile.**

Tuta elasticizzata sulla schiena e morbida in vita.

- **Tasca portacellulare interna.**
- **Tasca posteriore con pateletta.**
- **Tasca sulla gamba con tasca aggiuntiva e tasca portapenne.**
- **Tasca portametro.**

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Tuta in combinazione di colori **blu marino / blu pervinca** al n. art. 091441.

Disponibile su richiesta in altri colori.

Per la tabella delle misure con specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la nostra panoramica.

Composizione del tessuto: 65% poliestere

Composizione del tessuto: 35% cotone

Grammatura del materiale/spessore del tessuto: 240 g/m²

Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100

Lavaggio: Colorati 70 °C

Descrizione tecnica

Taglia DE	46
Dimensione US	S
Dim. IT	C46
Dimensione UK	S
Dimensione FR	40
Serie	Industrie
Servizio speciale	Personalizzazione dell'abbigliamento
Dimensioni NL	C46
Dimensioni ES	C46
Dimensioni SE	D104
Genere	da uomo
Composizione del tessuto	65% poliestere
Composizione del tessuto	35% cotone
Grammatura del materiale/spessore del tessuto	240 g/m ²
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio	Colorati 70 °C
Candeggiare	non candeggiare
Pulizia chimica	Pulizia con percloroetilene
Asciugatura	asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura)
Stanghette	caldo, fino alla temperatura massima di 200 °C
Colore	nero / grigio
Tipo di prodotto	Tuta

