



Tubo a spirale in nylon da 3/8 pollici con giunto, Lunghezza utile del tubo flessibile: 2,5 m



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080105 2,5
GTIN	4047322470261
Classe articolo	08A

Descrizione

Esecuzione:

Tubo flessibile in nylon, quindi **estrema forza di recupero** e **minor perdita di pressione**.

Fornitura:

Inclusi cad. 1 innesto rapido e 1 innesto semplice.

Ø esterno tubo flessibile: 12 mm

Ø interno tubo flessibile: 9 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza utile del tubo flessibile	2,5 m
Ø interno tubo flessibile	9 mm
Ø esterno tubo flessibile	12 mm
Materiale	Tubo flessibile a spirale in nylon