

**Lama per seghe circolari expert for Stainless Steel, Ø Lama D: 305mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	583900 305
GTIN	3165140839969
Classe articolo	54B

**Descrizione****Esecuzione:**

Lama per seghe di precisione con **anima ad alta resistenza, antirumore e antivibrante**. L'anello di serraggio incorporato garantisce una stabilità della forma a qualsiasi tipo di temperatura. Il **rivestimento** impedisce le aderenze e mantiene la lama fredda proteggendola dalla corrosione. I **denti in metallo duro rettificati di precisione** garantiscono una durata elevata e una migliore qualità del taglio.

**Uso:**

Per la **lavorazione dell'acciaio legato**. Denti in **Cermet** caratterizzati da una durezza e una resistenza all'usura particolarmente elevate. Non adatti per acciaio altamente legato. Forma dei denti: piatta e trapezoidale, angolo di spoglia superiore neutro. Per troncatrici.

**Nota:**

**Altre seghe circolari: consultare il Gruppo 17.**

**Descrizione tecnica**

Ø Foro	25,4 mm
Ø	305 mm
Numero denti	80

Larghezza di taglio B	2,5 mm
Tipo di prodotto	Lama per seghe circolari