

Garant**Coppia di ganasce di presa, H = 15, Modello: 3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360184 3
GTIN	4062406199838
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Temperate, per il serraggio di pezzi grezzi. Ganasce di presa utilizzabili come ganasce reversibili. Stadio di serraggio con altezza di 4 mm.

Queste ganasce coprono quattro campi di serraggio.

Per:

Morsa autocentrante n. art. 360180 e n. art. 360181, rispettivamente di Dim. 160.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Descrizione tecnica

Per codice a colori	PCV 160
Campo di serraggio S1	30 - 40 mm
Campo di serraggio S2	100 - 110 mm
Campo di serraggio S4	90 - 100 mm
Campo di serraggio S3	40 - 50 mm
Larghezza ganasce A	120 mm
Attributo del nome del prodotto	H = 15
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

