

**Garant****Coppia di ganasce di presa, H = 40, Modello: 4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360183 4
GTIN	4062406198787
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:**

Temperate, per il serraggio di pezzi grezzi. Ganasce di presa utilizzabili come ganasce reversibili. Stadio di serraggio con altezza di 4 mm.

**Per:**

Morsa autocentrante n. art. 360180 e n. art. 360181, rispettivamente di Dim. 160.

**Fornitura:**

Incluse viti di fissaggio.

**Descrizione tecnica**

Per codice a colori	PCV 160
Campo di serraggio S1	40 - 50 mm
Campo di serraggio S2	90 - 100 mm
Larghezza ganasce A	80 mm
Attributo del nome del prodotto	H = 40
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

