



Disco abrasivo lamellare long life ZA conico, Ø 125 mm, Grana: 40



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5285 40
GTIN	4062406201630
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

- Corindone in zirconio (ZA) di alta qualità per garantire un'elevata potenza abrasiva.
- Platorello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.
- Per l'impiego universale su acciaio e INOX.
- Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.

long life - disposizione estremamente compatta delle lamelle per la **massima durata**.

Come n. art. 565285.

Uso:

Per qualsiasi lavoro di rettifica, lavorazione in piano, asportazione e lavorazione di bordi.

Fornitura:

100 dischi abrasivi con lamelle di tela n. art. 565285.

Nota:

Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.

Descrizione tecnica

Ø Disco	125 mm
---------	--------

Ø Foro	22,23 mm
Grana	40
Descrizione della forma	inclinato
Contenuto	100
Materiale abrasivo	Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo	ZA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	limitatamente adatta		
GG(G)	limitatamente adatta		
Uni	idonea		
a secco	idonea		

Accessori

Disco abrasivo lamellarelong life ZA conico Grana 40	565285 40
--	-----------

