


**HOLEX****Mola abrasiva per levigatrici (A) Fori 15x, Ø 150 mm, Grana: 60****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG5779 60     |
| GTIN            | 4062406201784 |
| Classe articolo | GGN           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Rivestimento antipolvere contro gli intasamenti precoci. Chiusura a strappo.

Disco abrasivo per levigatrici a dispersione semiaperta, corindone (A).

**Come n. art. 567790.**

**Uso:**

Su **levigatrici roto-orbitali** con platorello in gomma con chiusura a strappo per esempio n° articolo 567990 (anche con dispositivo di aspirazione della polvere). **Prodotto universale** per sgrossatura, rettifica intermedia e di precisione su tutte le superfici di metallo e di plastica, i sistemi di verniciatura e i tipi di legno.

**Prodotto universale** per sgrossatura, rettifica intermedia e di precisione su tutte le superfici di metallo, plastica e tutti i tipi di legno.

**Descrizione tecnica**

|           |        |
|-----------|--------|
| Ø Disco   | 150 mm |
| Grana     | 60     |
| Contenuto | 500    |

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Sigla materiale abrasivo            | A                             |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 %                       |
| Attributo del nome del prodotto     | Ø 150 mm                      |
| Numero di fori di aspirazione       | 15                            |
| Macchina di propulsione             | Levigatrici roto-orbitali     |
| Velocità periferica massima         | 40 m/s                        |
| Tipo di prodotto                    | Mola abrasiva per levigatrici |

## Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg                            | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 55 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 60 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 67 HRC                 | limitatamente adatto |                |            |
| INOX                             | idonea               |                |            |
| Ti                               | limitatamente adatto |                |            |
| CuZn                             | idoneo               |                |            |
| Alluminio, CFRP                  | idoneo               |                |            |
| Legno                            | idoneo               |                |            |
| Vernice                          | idoneo               |                |            |
| Uni                              | idoneo               |                |            |
| a secco                          | idoneo               |                |            |

## Accessori

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Platorello in PU Ø Esterno 147 mm | 567990 147 |
|                                   | 567887 150 |

Platorello in gomma con chiusura a strappo Multiforo Ø  
Esterno 150 mm

Platorello in gomma con chiusura a strappo Ø Esterno 150  
mm

567885 150

Disco abrasivo per levigatrici (A) Fori 15x Grana 60

567790 60