


**HOLEX****Mola abrasiva per levigatrici (A) Fori 15x, Ø 150 mm, Grana: 600****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5779 600
GTIN	4062406201890
Classe articolo	GGN

**Descrizione****Esecuzione:**

Rivestimento antipolvere contro gli intasamenti precoci. Chiusura a strappo.

Disco abrasivo per levigatrici a dispersione semiaperta, corindone (A).

**Come n. art. 567790.**

**Uso:**

Su **levigatrici roto-orbitali** con platorello in gomma con chiusura a strappo per esempio n° articolo 567990 (anche con dispositivo di aspirazione della polvere). **Prodotto universale** per sgrossatura, rettifica intermedia e di precisione su tutte le superfici di metallo e di plastica, i sistemi di verniciatura e i tipi di legno.

**Prodotto universale** per sgrossatura, rettifica intermedia e di precisione su tutte le superfici di metallo, plastica e tutti i tipi di legno.

**Descrizione tecnica**

Ø Disco	150 mm
Grana	600
Contenuto	500

Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 150 mm
Numero di fori di aspirazione	15
Macchina di propulsione	Levigatrici roto-orbitali
Velocità periferica massima	40 m/s
Tipo di prodotto	Mola abrasiva per levigatrici

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idonea		
Ti	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		

## Accessori

Platorello in PU Ø Esterno 147 mm	567990 147
	567887 150

Platorello in gomma con chiusura a strappo Multiforo Ø  
Esterno 150 mm

Platorello in gomma con chiusura a strappo Ø Esterno 150  
mm

567885 150

Disco abrasivo per levigatrici (A) Fori 15x Grana 600

567790 600