

**Disco abrasivo, Ø 50,8 mm, Grana: 80****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5401 80
GTIN	4062406201937
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Zirconio (ZA) con **ottimo rapporto costi-benefici** per l'impiego redditizio su acciaio e metalli non ferrosi.

Come n. art. 554018.:

Descrizione tecnica

Contenuto	250
Sigla materiale abrasivo	ZA
Attributo del nome del prodotto	Ø 50,8 mm
Numero massimo giri	25000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Disco abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo
Acciaio < 55 HRC	idoneo
Acciaio < 60 HRC	idoneo
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto
INOX	limitatamente adatto
Ti	limitatamente adatto
GG(G)	idoneo
CuZn	limitatamente adatto
a secco	idoneo

Accessori

Disco abrasivo(ZA) Grana 80	554018 80
-----------------------------	-----------