

Garant

**Lama di troncatura eco, neutro, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w:
26/3,1mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273562 26/3,1
GTIN	4062406202668
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con lubrorefrigerazione eco diretta dei taglienti e della superficie di spoglia.

Uso:

Per scanalature profonde e per troncatura diametri grandi.

Per:

Supporto n. art. 273893; 273894; 274095; 274097 o n. art. 319132 – 319133 (portautensili VDI).

Ricambi:

Tappo a vite n. art. 279828 Dim. 2.

Piastra di chiusura n. art. 279830 Dim. 1.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	3,1 mm
Altezza tagliente h ₅	26 mm
Serie	Eco
Per Ø pezzo max.	75 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	sì

Chiave di sistema	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura