

**Garant**

**Lama di troncatura eco, neutro, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w:  
19/2,2mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273562 19/2,2
GTIN	4062406202637
Classe articolo	21U

## Descrizione

### Esecuzione:

Con lubrorefrigerazione eco diretta dei taglienti e della superficie di spoglia.

### Uso:

Per scanalature profonde e per troncatura diametri grandi.

### Per:

Supporto n. art. 274093 o 319132 – 319133 (portautensili VDI).

### Ricambi:

Tappo a vite n. art. 279828 Dim. 2.

Piastra di chiusura n. art. 279830 Dim. 1.

### Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

## Descrizione tecnica

Altezza tagliente h <sub>5</sub>	19 mm
Larghezza gola w	2,2 mm
Per Ø pezzo max.	40 mm
Serie	Eco
Lunghezza complessiva L	86 mm
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	sì

Chiave di sistema	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura